

NOVATECH

ETX082x70-Ø17 HL75-B

EAN 4031582331936



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ○ ○

Kopás ● ● ● ● ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve Novatech

Ház típusa Kerék

Teherbírás 3 km/h-nál 700 kg

Elektromosan vezető Nem

Rozsdamentes Nem

Statikus teherbírás 1400 kg

Hőmérséklet-tartomány
(minimális) -20 °CHőmérséklet-tartomány
(maximális) 60 °C

Összsúly 1 kg

KERÉK

Felépítmény anyaga	Acél, vas
Futófelület anyaga	Öntött poliuretán
Csapágó	Precíziós golyóscsapágó, Tömített
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	82 mm
Futófelület szélessége	70 mm
Tengely furat átmérője	17 mm
Kerékagy hossza	75 mm
A futófelület keménysége (A)	92 Shore A
Csapágó típusa	6303
Tömítés típusa	B
Alkalmas	jungheinrich_mic

