

# KAPPA

9682FTP125P63 CL67

EAN 4031582315745

Numéro de commande 00802029



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance de roulage ●●●●○

Bruit de mouvement ●●●○○

Usure ●●●●○

Résistance à la corrosion ●●●●○

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Kappa
Type	Roulette pivotante à blocage total antérieur
Norme	EN12533 - Roulettes forte charge
Capacité de charge à 4 km/h	660 kg
Capacité de charge à 6 km/h	550 kg
Capacité de charge statique	1100 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	170 mm
Largeur totale	116 mm
Poids	5,481 kg



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ROUE

Corps de roue	Fonte
Bandage	Polyuréthane, coulé
Roulement	Roulement à billes de précision
Axe	axe de roue boulonné
Couleur de la roue	Jaune miel (RAL1005)
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	125 mm
Largeur du bandage	50 mm
Largeur du corps de roue	50 mm
Dureté du bandage (A)	92 Shore A
Dureté du bandage (D)	42 Shore D

## CHAPE

Matériau	Acier mécano-soudé
Forme de la chape	Galbée, renforcée
Pivot	Double rangée de billes, renforcée ou inoxydable
Couleur	Zingué bleu
Déport	48 mm
Rayon d'encombrement	112,5 mm
Diamètre d'encombrement	225 mm
	✓
Diamètre du dôme	111 mm

## FIXATION

Type de fixation	Platine rectangulaire
Longueur de la platine	135 mm
Largeur de la platine	110 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)	75 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	80 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)	75 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	105 mm
Diamètre des trous de la platine	11 mm

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

# KAPPA

9682FTP125P63 CL67

EAN 4031582315745

Numéro de commande 00802029



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

# KAPPA

9682FTP125P63 CL67

EAN 4031582315745

Numéro de commande 00802029



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES

