

## ALPHA

3477PIR100P62

EAN 4031582305340



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

## DESEMPENHO

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Desempenho do rolamento | ● ● ● ● ○ ○ |
| Ruído de movimento      | ● ● ● ● ○ ○ |
| Desgaste                | ● ● ● ● ○ ○ |
| Resistência à corrosão  | ● ● ● ● ○ ○ |

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Nome do produto                   | Alpha                                |
| Tipo                              | Rodízio giratório com travão total   |
| Padrão                            | EN12532 - Equipamentos de Transporte |
| Capacidade de carga a 4 km/h      | 75 kg                                |
| Elétrico condutivo                | Não                                  |
| Aço inoxidável                    | Não                                  |
| Capacidade de carga estática      | 150 kg                               |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -20 °C                               |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 60 °C                                |
| Altura total                      | 128 mm                               |
| Largura geral                     | 75 mm                                |
| Peso geral                        | 1,02 kg                              |

## SUPORTE

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Material da caixa       | Folha de aço, pesada  |
| Em Forma de Garfo       | Amplo                 |
| Rolamento giratório     | Duas filas de esferas |
| Cor                     | Passivada a azul      |
| Offset                  | 41 mm                 |
| Raio giratório          | 123 mm                |
| Interferência giratória | 246 mm                |
| Diâmetro do dome        | 75 mm                 |

## RODA

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Material do centro da roda | Polipropileno                     |
| Material do piso da roda   | Borracha sólida, não deixa marcas |
| Rolamento                  | Rolamento                         |
| Eixo                       | Aparafusado com porca             |
| Cor da Roda                | Preto grafite (RAL9011)           |
| Anti-fios                  | Sem anti-fios                     |
| Diâmetro                   | 100 mm                            |
| Largura do Piso            | 35 mm                             |
| Largura do corpo           | 35 mm                             |
| Dureza do Piso (A)         | 80 Shore A                        |

## ENCAIXE

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Tipo de fixação                       | Placa de fixação retangular |
| Comprimento da placa                  | 105 mm                      |
| Largura da placa                      | 80 mm                       |
| Comprimento do furo da placa (mínimo) | 77 mm                       |
| Comprimento do furo da placa (Máximo) | 60 mm                       |
| Largura do furo da placa (Mínimo)     | 77 mm                       |
| Largura do furo da placa (Máximo)     | 80 mm                       |
| Diâmetro do furo da placa             | 9 mm                        |

# ALPHA

3477PIR100P62

EAN 4031582305340



Número de encomenda 00002734

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

3477U00100P62-neu



Platte 3470-080P62-105x80

