

# DURATECH

TOP 085X100-Ø20 HL100

EAN 4031582331301

Número de pedido 00832618



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

## ARO

Material del cuerpo	Poliamida, pesada
Material de la banda de rodadura	Idéntico con cuerpo de Aro
Cojinete	Rodamiento de bolas de precisión
Color Aro	Blanco natural
Protectores de hilo	Sin protector de roscas
Diámetro	85 mm
Ancho de Banda de rodadura	100 mm
Diámetro del agujero del Eje	20 mm
Longitud del cubo	100 mm
Anchura del cuerpo	100 mm
Dureza de la Banda de rodadura (D)	75 Shore D
Tipo de cojinete	6204

## RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ● ●
Ruido de movimiento	● ● ○ ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ●
Resistencia a la corrosión	● ● ● ○ ○

## ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Duratech
Tipo	Aro
Estándar	EN12533 - Ruedas de alta carga
Capacidad de carga a 4 km/h	900 kg
Capacidad de carga a 6 km/h	720 kg
Capacidad de carga estática	1800 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-40 °C
Rango de temperatura (máximo)	80 °C
Peso total	0,585 kg

# DURATECH

TOP 085X100-Ø20 HL100

EAN 4031582331301

Número de pedido 00832618



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUJOS TÉCNICOS

