



La imatge pot diferir del producte original.

#### ACTUACIÓ

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Actuació Roll               | ● ● ● ● ○ |
| El soroll del moviment      | ● ● ● ● ○ |
| Atràcia                     | ● ● ● ● ○ |
| Resistència a a la corrosió | ● ● ● ● ○ |

#### ATRIBUCIONS BÀSIQUES

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Nom del producte           | Zeta                                  |
| Tipus                      | Rueda giratoria con Freno direccional |
| Tracidad de carga a 4 km/h | 500 kg                                |
| Tracidad de carga a 6 km/h | 400 kg                                |
| Conducció elèctrica        | No                                    |
| Inoxidable                 | No                                    |
| Tracidad de carga estàtica | 1000 kg                               |
| Temperatura (mínim)        | -0,33 °C                              |
| Alçada total               | 164 mm                                |
| Pes total                  | 2,86 kg                               |

#### SUPORT

|                      |                                              |
|----------------------|----------------------------------------------|
| Material d'habitatge | Placa d'acer, molt pesada                    |
| Forquilla Forma      | Ample, Reforçat                              |
| Scamiento giratorio  | Dues curses de pilota, Reforçat o Inoxidable |
| Color                | Passivat blau                                |
| Desplaçament         | 55 mm                                        |
| Sterferencia de giro | 230 mm                                       |

#### RODA

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Tread profile                       | pla                           |
| Material corporal                   | Alumini                       |
| Material de la banda de rodadura    | Poliuretà, Fos                |
| El Bearing                          | Rodament de boles de precisió |
| Eix                                 | Estirada de nou               |
| Protectors de fil                   | Sense vigilància              |
| Diàmetralització                    | 125 mm                        |
| Banda de rodadura ample             | 50 mm                         |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 92 Shore A                    |

#### FITACIÓ

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Tipus de Fitting                      | Placa rectangular |
| Placa llarga                          | 137 mm            |
| Placa ampla                           | 105 mm            |
| Longitud del forat de placa (màxim)   | 105 mm            |
| Amplària del forat de placa (Minimum) | 75 mm             |
| Amplària del forat de placa (màxim)   | 80 mm             |
| Placa de diàmetre                     | 11 mm             |

# ZETA

4681ITP125P63 FlatXL

EAN 4031582400427



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Plànols del producte

