ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

MONO

5020PJH080L51-10 ~9006/9011/9011

EAN 4031582317114



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	●●●○○
Шум движения	●●●○○
Исчезновение	●●●○○
Устойчивость к коррозии	●●●●○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Mono
Тип	Поворотное Колесная опора
Стандартный	EN12528 - Мебельные колесные опоры
Грузоподъемность при 3 км/ч	70 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	140 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	60 °C
Общая высота	104 mm
Общая ширина	0 mm
Общий вес	0,14 kg

КРОНШТЕЙН

Материал корпуса	Полиамид
Форма Вилы	Закрыто
Поворотный узел	Стержень, поворотный
Цвет	Белый алюминий (RAL9006)
Офсет (Смещение)	34 mm
Радиус поворота	74 mm
Поворотное соединение	148 mm
Диаметр купола	0 mm

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полипропилен
Материал протектора	Термопластичная резина
Подшипник	Подшипник скольжения
Цвет Протектор	Черный графит (RAL9011)
Цвет Колесо	Черный графит (RAL9011)
Защита от проводов	С защитой резьбы
Диаметр	80 mm
Ширина Протектор	24 mm
Диаметр отверстия Ось	0 mm
Длина хаба	0 mm
Ширина тела	24 mm
Твердость Протектор (A)	90 Береговая A

ФИТИНГ

Тип фитинга	Глухое отверстие для фитинга B10
Диаметр отверстия Болт	10 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


MONO

5020PJH080L51-10 ~9006/9011/9011

EAN 4031582317114

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Чертежи изделия



© Copyright 2026 TENTE International GmbH