

# LINEA E-LOCK

594EUSP150R36-32 N 9002 ro

Número de encomenda 00065310



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

## DESEMPENHO

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Desempenho do rolamento | ● ● ● ● ● |
| Ruído de movimento      | ● ● ● ● ○ |
| Desgaste                | ● ● ● ● ○ |
| Resistência à corrosão  | ● ● ● ○ ○ |

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

|                                   |                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| Nome do produto                   | Linea E-Lock                                     |
| Tipo                              | Rodízio giratório com sistema de travão elétrico |
| Padrão                            | EN12531 - Rodízios para Camas Hospitalares       |
| Capacidade de carga a 3 km/h      | 150 kg                                           |
| Capacidade de carga a 4 km/h      | 150 kg                                           |
| Elétrico condutivo                | Sim                                              |
| Aço inoxidável                    | Sim                                              |
| Capacidade de carga estática      | 450 kg                                           |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -10 °C                                           |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 40 °C                                            |
| Altura total                      | 155 mm                                           |
| Largura geral                     | 71 mm                                            |
| Peso geral                        | 1,52 kg                                          |

## SUPORTE

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Material da caixa       | Poliamida                        |
| Em Forma de Garfo       | Roda dupla com suporte           |
| Rolamento giratório     | Rolamento de esferas de precisão |
| Cor                     | Cinzento branco (RAL9002)        |
| Offset                  | 47,5 mm                          |
| Raio giratório          | 127 mm                           |
| Interferência giratória | 254 mm                           |
| Diâmetro do dome        | 45,5 mm                          |

## RODA

|                            |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| Material do centro da roda | Poliamida                               |
| Material do piso da roda   | Poliuretano, injetado, eletro-condutivo |
| Rolamento                  | Rolamento de esferas de precisão        |
| Cor da Roda                | Cinzento branco (RAL9002)               |
| Anti-fios                  | Com anti-fios                           |
| Diâmetro                   | 150 mm                                  |
| Largura do Piso            | 15 mm                                   |
| Largura do corpo           | 15 mm                                   |
| Dureza do Piso (A)         | 92 Shore A                              |
| Dureza do Piso (D)         | 42 Shore D                              |

## ENCAIXE

|                                             |                                                     |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Tipo de fixação                             | Espiga com Furo para barras de perfil, versão curta |
| Diâmetro do Furo                            | 32 mm                                               |
| Comprimento do Furo                         | 50 mm                                               |
| Posição da rosca do furo                    | 7 mm                                                |
| Quantidade de furos: parafusos de 2 fixação |                                                     |

Clube  
Design  
DeutscherPrémio  
InterzumPrémio IF  
Design

# LINEA E-LOCK

594EUSP150R36-32 N 9002 ro

Número de encomenda 00065310



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Desenhos do produto

