

AGILA CARE

2476YGO125R26-28S45 4xM8

EAN 4031582342338



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ● ○
Buka u pokretu	● ● ● ● ○
Ishrana	● ● ● ● ○
otpornost na rdju	● ● ● ● ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Agila care
Tip	Okreni Tocak sa centralnim , potpuna kocnica
Standard	EN12530 - Kastori uređaja
Nosivost na 3 km/h	100 kg
Električni provod	yes
nerdjajuci	no
Statički Nosivost	200 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	60 °C
Sveukupna visina	163 mm
Ukupna težina	0.87 kg

KUCISTE

Materijal kućišta	Čelični list, srednji
oblik viljuska	siroko
okretni lezaj	Dve lopte
Boja	plavo cinkovano
ofset	41 mm
okretni radijus	103.5 mm
Otpor okretanju	207 mm

TOCAK

Materijal za telo	polipropilen, električni provodnik
materijal omotaca	Termoplastična guma, električna provodljivost
Nošenje	klizni lezaj
stitnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	125 mm
Širina omotac	32 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	87 Šora A

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	stablo sa bregasta rupa za trake profila
Prečnik sraf	28 mm
Dužina sraf	96 mm

AGILA CARE

2476YGO125R26-28S45 4xM8

EAN 4031582342338



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

