

## STYLEA

5920UOI065B10-11X20/10D27 9011/9011

EAN 4031582335682

Objednávací číslo 00078022



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

Výkon role



Hluk pohybu



Úbytek



Odolné vůči korozi



## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Stylea
Typ krytu	Otočné Kolečko
Standardní	EN12528 – Nábytková kola
Nosnost 3 km/h	50 kg
Statický Nosnost	100 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	68 mm
Celková šířka	43 mm
Celková hmotnost	0,124 kg

## KOLO

Materiál těla	Polyamid
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Ložisko s distanční trubičkou
Šroub	Ozubené
Barva Běhoun	Grafitově černá (RAL9011)
Barva Kolo	Grafitově černá (RAL9011)
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	65 mm
Šířka Běhoun	8 mm
Průměr otvoru Šroub	0 mm
Délka poklice	0 mm
Šířka těla	8 mm
Tvrdest Běhoun (D)	65 Shore D

## UCHYCENÍ

Materiál	Polyamid
Tvar Vidlice	Uchycení dvou Kolo
Otočné ložisko	Přírubový čep, otočný
Barva	Grafitově černá (RAL9011)
Offset	25 mm
Radius otočení	53 mm
Otočné rušení	106 mm
Průměr otočné kamery	27 mm

## MONTÁŽ

Typ montáže	Přírubový čep s upínacím kroužkem, s límcem
Průměr Přírubový čep	11 mm
Délka Přírubový čep	20 mm

# STYLEA

5920UOI065B10-11X20/10D27 9011/9011

EAN 4031582335682  
Objednáací číslo 00078022



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

---

