

PURETECH

PIR 125X37-Ø12 HL44

EAN 4031582320343
 订单号 00030825



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

轮子

轮体材料	聚丙烯
胎面材料	实心橡胶，不留痕，Shore A 63
轴承	滚柱轴承
轮子颜色	石墨黑 (RAL9011)
侧盖	无螺纹护罩
直径	125 mm
胎面宽度	37 mm
轴孔直径	12 mm
中心长度	44 mm
轮体宽度	37 mm
胎面硬度 (A)	80 岸 A

表现

滚动性能	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ● ○
损耗	● ● ● ○ ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Puretech
外壳类型	轮子
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	100 kg
静态载重	200 kg
温度范围 (最低)	-20 ° C
最高温度范围	60 ° C
总重量	0.467 kg

PURETECH

PIR 125X37-Ø12 HL44

EAN 4031582320343
订单号 00030825



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

