



La imatge pot diferir del producte original.

### ACTUACIÓ

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Actuació Roll               | ● ● ● ● ● |
| El soroll del moviment      | ● ● ● ○ ○ |
| Atràcia                     | ● ● ● ● ○ |
| Resistència a a la corrosió | ● ● ● ● ○ |

### ATRIBUCIONS BÀSIQUES

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Nom del producte           | Linea                           |
| Tipus de carcassa          | Rueda giratoria con Freno total |
| Tracidad de carga a 3 km/h | 130 kg                          |
| Tracidad de carga estàtica | 260 kg                          |
| Temperatura (mínim)        | -10 °C                          |
| Temperatura màxima (màxim) | 40 °C                           |
| Alçada total               | 148 mm                          |
| Àmplia general             | 82 mm                           |

### RODA

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Material corporal                   | Poliamida                     |
| Material de la banda de rodadura    | Poliuretà, Injectat           |
| El Bearing                          | Rodament de boles de precisió |
| Protectors de fil                   | Amb la guardaespallles        |
| Diametralització                    | 125 mm                        |
| Banda de rodadura ample             | 20 mm                         |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 92 Shore A                    |

### SUPORT

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Material             | Poliamida                     |
| Forquilla Forma      | Support Twin Roda             |
| Scamiento giratorio  | Rodament de boles de precisió |
| Desplaçament         | 40 mm                         |
| Scio de giro         | 129 mm                        |
| Sterferencia de giro | 258 mm                        |
| Dome Dictel          | 52 mm                         |

### FITACIÓ

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Tipus de Fitting                    | Placa rectangular |
| Placa llarga                        | 95 mm             |
| Placa ampla                         | 70 mm             |
| Longitud del forat de placa (màxim) | 75 mm             |
| Amplària del forat de placa (màxim) | 50 mm             |
| Placa de diàmetre                   | 11 mm             |

# LINEA

5947UAP125P51 RAL9002

EAN 4031582352276



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUIXOS TÈCNICS

---



El Deutscher  
Dissenyador  
Club



Premi Interzum



Premi IF Disseny