

PURETECH AIR

DQP400X100-Ø10 HL74 4PLY WITH AXLE

EAN 4031582438215



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

ROUE

Matériau du corps	Tôle d'acier
	souple
Bandage	Pneumatique, profil du bloc
Roulement	Roulement à billes de précision
Pare-fils	Avec protège-filet
Diamètre	400 mm
Largeur du Bandage	100 mm
Diamètre du trou de l'Axe	10 mm
Longueur de moyeu	74 mm
Dureté du Bandage (A)	55 Shore A

PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Puretech air
Type	Roue
Capacité de charge à 3 km/h	200 kg
Statique Capacité de charge	400 kg
Poids global	2,665 kg

PURETECH AIR

DQP400X100-Ø10 HL74 4PLY WITH AXLE

EAN 4031582438215



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

