

# LINEA SAFETY

592DUAP075L51-10 RAL9002

EAN 4031582358252



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



## CHAPE

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Déport                  | 23 mm  |
| Rayon d'encombrement    | 66 mm  |
| Diamètre d'encombrement | 132 mm |
| Diamètre du dôme        | 30 mm  |

## ROUE

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Diamètre           | 75 mm |
| Largeur du bandage | 15 mm |

## RACCORD

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Diamètre du trou central | 10 mm |
|--------------------------|-------|

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ○ ○ |
| Usure                     | ● ● ● ○ ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ○ |

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Nom du produit                  | Linea safety |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 100 kg       |
| Conducteur d'électricité        | no           |
| Inoxydable                      | no           |
| Capacité de charge statique     | 200 kg       |
| Plage de température (minimale) | -20 °C       |
| Plage de température (maximale) | 60 °C        |
| Hauteur                         | 75.5 mm      |
| Largeur totale                  | 55 mm        |
| Poids                           | 0.18 kg      |



## Product Drawings

