

LUMINA

A523YGI050B10-11X20/10D45 9011/9011

EAN 4031582342055

Número de encomenda 00078141



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ●●●○○

Ruído de movimento ●●●○○

Desgaste ●●●○○

Resistência à corrosão ●●●○○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Lumina
Tipo de alojamento	Rodízio giratório com travão intermitente
Capacidade de carga a 3 km/h	40 kg
Elétrico condutivo	✓
Capacidade de carga estática	80 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-20 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	60 °C
Altura total	61 mm
Largura geral	55 mm
Peso geral	0,108 kg

RODA

Material do centro da roda	Polipropileno, eletro-condutivo
Material do piso da roda	Borracha termoplástica, eletro-condutivo
Rolamento	Rolamento liso com espaçador
Eixo	Rivetado
Cor do Piso	Preto grafite (RAL9011)
Cor da Roda	Preto grafite (RAL9011)
Anti-fios	Sem anti-fios
Diâmetro	50 mm
Largura do Piso	8 mm
Diâmetro do furo do eixo	0 mm
Comprimento do cubo	0 mm
Largura do corpo	8 mm
Dureza do Piso (A)	87 Shore A

SUPORTE

Material	Polipropileno
Em Forma de Garfo	Roda dupla com suporte, fechada, com dome
Rolamento giratório	Com espiga, giratória
Cor	Preto grafite (RAL9011)
Offset	20 mm
Raio giratório	52 mm
Interferência giratória	104 mm
Diâmetro do dome	45 mm

ENCAIXE

Tipo de fixação	Anel de Espiga, com colar
Diâmetro da Espiga	11 mm
Comprimento da Espiga	20 mm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

LUMINA

A523YGI050B10-11X20/10D45 9011/9011

EAN 4031582342055

Número de encomenda 00078141



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENHOS TÉCNICOS

