

ALPHA STAINLESS

8470UOD080P30-11

EAN 4031582377149



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento ●●●●○

Rumore ●●○○○

Attrito ●●●●●

Resistenza alla corrosione ●●●●●

ATTRIBUTI PRINCIPALI

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Nome del prodotto | Alpha stainless |
| Tipo | Ruota girevole |
| Standard | EN12532 - Attrezzature di trasporto |
| Portata a 4 km/h | 150 kg |
| Inossidabile | ✓ |
| Portata statica | 300 kg |
| Intervallo di temperatura (minimo) | -25 °C |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 80 °C |
| Altezza totale | 108 mm |
| Peso complessivo | 0,663 kg |

RUOTA

| | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Materiale del corpo | Poilammide |
| Materiale del battistrada | Identico al nucleo |
| Cuscinetto | Cuscinetto a rulli, Inossidabile |
| Asse | Vite con dado |
| Diametro | 80 mm |
| Larghezza battistrada | 34 mm |
| Durezza del Battistrada (D) | 75 Shore D |

SUPPORTO

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| Materiale | Acciaio Inossidabile, Pesante |
| Forma della forcella | Largo |
| Cuscinetto del supporto | Doppio giro di sfere |
| Disassamento | 44,5 mm |
| Raggio di piroettamento | 84,5 mm |
| Ingombro di piroettamento | 169 mm |

FISSAGGIO

| | |
|-------------------|---------------|
| Tipo di fissaggio | Foro per vite |
| Diametro del foro | 11 mm |

ALPHA STAINLESS

8470UOD080P30-11

EAN 4031582377149



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

8470UOD080P30- ϕ 11

