

DURATECH

UOC 125x40-Ø8,3 HL45 T/G-9011



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полиамид
Материал протектора	Идентично корпусу Колесо
Подшипник	Прецизионный шариковый подшипник, Нержавеющая сталь
Цвет Колесо	Натуральный белый
Защита от проводов	С защитой резьбы
Диаметр	125 mm
Ширина Протектор	40 mm
Диаметр отверстия Ось	8,3 mm
Длина хаба	45 mm
Ширина тела	40 mm
Твердость Протектор (D)	75 Береговая D

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Исчезновение	● ● ● ● ○
Устойчивость к коррозии	● ● ● ● ●

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Duratech
Выбросы CO2 (область 3)	3.12
Тип	Колесо
Стандартный	EN12532 - Транспортировочное оборудование
Грузоподъемность при 4 км/ч	300 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Да
Грузоподъемность статическая	600 kg
Диапазон температур (минимальный)	-25 °C
Диапазон температур (максимальный)	80 °C
Общий вес	0,35 kg

