

## KAPPA


9682ITP250P63 CL67

EAN 4031582315974

Rendelési szám 00827807



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●●○

Mozgás zajkibocsátása ●●●○

Kopás ●●●●○

Korrozióálló képesség ●●●●○

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Kappa
Ház típusa	Totálfékes görgő, menetiránnyal megegyező fékpedál
Standard	EN12532 - Szállítóeszközök
Teherbírás 4 km/h-nál	1000 kg
Teherbírás 6 km/h-nál	800 kg
Statikus teherbírás	2000 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-10 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	305 mm
Teljes szélesség	116 mm
Összsúly	5,925 kg

## KERÉK

Felépítmény anyaga	Alumínium
Futófelület anyaga	Öntött poliuretán
Csapágy	Precíziós golyóscsapágy
Tengely	Csavar anyával
Kerék színe	Mézsárga (RAL1005)
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	250 mm
Futófelület szélessége	55 mm
Test szélessége	55 mm
A futófelület keménysége (A)	92 Shore A
A futófelület keménysége (D)	42 Shore D

## VÁZ

Anyag	Öntött-vagy kovácsoltvas, nehéz
Villa alakja	Széles, Megerősített
Forgócsapágy	Kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes
Szín	Kék passzívált
Ellensúlyoz	61 mm
Körbeforgás	187,5 mm
Körbeforgás	375 mm
	✓
Kupola átmérője	111 mm

## SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Téglalap alakú talplemez
Talplemez hossza	135 mm
Talplemez szélessége	110 mm
Lemezfurat hossza (minimális)	75 mm
Lemezfurat hossza (maximális)	80 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)	75 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)	105 mm
Tengely furat átmérője	11 mm

# KAPPA

9682ITP250P63 CL67

EAN 4031582315974

Rendelési szám 00827807



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## MŰSZAKI RAJZOK

