

COMPACTA

2198UOI025P60-40X17-TFR

EAN 4031582477528



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ●
Resistencia a la corrosión	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Compacta
Tipo de carcasa	Rueda fija
Estándar	EN12530 - Dispositivos Ruedas
Capacidad de carga a 3 km/h	25 kg
Capacidad de carga estática	50 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-40 °C
Rango de temperatura (máximo)	80 °C
Altura total	28 mm
Peso total	0,018 kg

ARO

Material del cuerpo	Poliamida
Material de la banda de rodadura	Idéntico con cuerpo de Aro
Cojinete	Cojinete liso con Separador tubo separador
Eje	Remachado
Protectores de hilo	Sin protector de roscas
Diámetro	25 mm
Ancho de Banda de rodadura	13 mm
Dureza de la Banda de rodadura (D)	75 Shore D

SOPORTE

Material	Chapa de acero, mediana
Forma de Horquilla Forma	Angular

AJUSTE

Tipo de ajuste	Placa rectangular
Longitud de la placa	40 mm
Anchura de la placa	17,5 mm
Longitud del orificio de la placa (máxima)	30 mm
Anchura del orificio de la placa (máxima)	30 mm
Diámetro del orificio de la placa	4,5 mm

COMPACTA

2198UOI025P60-40X17-TFR

EAN 4031582477528



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS

