

# COMPACTA

2198UOI025P60-40X17-TFR

EAN 4031582477528



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

## RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo ●●●○○

Ruido de movimiento ●●●○○

Desgaste ●●●●●

Resistencia a la corrosión ●●●○○

## ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto Compacta

Tipo Rueda fija

Estándar EN12530 - Dispositivos Ruedas

Capacidad de carga a 3 km/h 25 kg

Capacidad de carga estática 50 kg

Rango de temperatura (mínimo) -40 °C

Rango de temperatura (máximo) 80 °C

Altura total 28 mm

Peso total 0,018 kg

## ARO

Material del cuerpo	Poliamida
Material de la banda de rodadura	Idéntico con cuerpo de Aro
Cojinete	Cojinete liso con Separador tubo separador
Eje	Remachado
Protectores de hilo	Sin protector de roscas
Diámetro	25 mm
Ancho de Banda de rodadura	13 mm
Dureza de la Banda de rodadura (D)	75 Shore D

## SOPORTE

Material	Chapa de acero, mediana
Forma de Horquilla Forma	Angular

## AJUSTE

Tipo de ajuste	Placa rectangular
Longitud de la placa	40 mm
Anchura de la placa	17,5 mm
Longitud del orificio de la placa (máxima)	30 mm
Anchura del orificio de la placa (máxima)	30 mm
Diámetro del orificio de la placa	4,5 mm

# COMPACTA

2198UOI025P60-40X17-TFR

EAN 4031582477528



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUJOS TÉCNICOS

