

NOVATECH

FTP 400x80-Ø40 HL90

EAN 4031582319507



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

KOŁO


Materiał ciała	Żeliwo
Materiał bieżni	Poliuretan, Odlewane
Łożysko	Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło	Żółty miód (RAL1005)
Oslony gwintu	Z osłoną gwintu
Średnica	400 mm
Szerokość Bieżnia	80 mm
Średnica otworu Oś	40 mm
Długość piasty	90 mm
Szerokość korpusu	80 mm
Twardość Bieżnia (A)	92 Shore A
Twardość Bieżnia (D)	42 Shore D

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	● ● ● ● ○
Hałas ruchowy	● ● ● ○ ○
Odejście	● ● ● ● ○
Odporność na korozję	● ● ● ○ ○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Novatech
Typ	Koło
Standardowy	EN12533 — Kółka do dużych obciążeń
Nośność przy 4 km/h	3000 kg
Nośność przy 6 km/h	2500 kg
Przewodzące prąd elektryczny	Nie
Nierdzewne	Nie
Nośność statyczne	5000 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-10 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	60 °C
Waga całkowita	23,6 kg




NOVATECH

FTP 400x80-040 H290

EAN 4031582389507

Numer zamówienia 00802486



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.