

# OMIKRON TWIN


9958FTP400P68

EAN 4031582317022

Номер заказа 00801592



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●○○

Шум движения ●●●○○

Исчезновение ●●●●○

Устойчивость к коррозии ●●●●○

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Название продукта                  | Omikron twin  |
| Тип корпуса                        | Фиксированное Колесная опора                          |
| Стандартный                        | аналогичное EN12532 - Транспортировочное оборудование |
| Грузоподъемность при 4 км/ч        | 7200 kg   |
| Грузоподъемность при 6 км/ч        | 5000 kg   |
| Грузоподъемность статическая       | 10800 kg  |
| Диапазон температур (минимальный)  | -10 °C  |
| Диапазон температур (максимальный) | 60 °C   |
| Общая высота                       | 510 mm  |
| Общая ширина                       | 285 mm  |
| Общий вес                          | 71,436 kg   |

## КОЛЕСО

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Материал корпуса        | Литье                            |
| Материал протектора     | Полиуретан, Литой                |
| Подшипник               | Прецизионный шариковый подшипник |
| Ось                     | Винт с гайкой                    |
| Цвет Колесо             | Медово-желтый (RAL1005)          |
| Защита от проводов      | С защитой резьбы                 |
| Диаметр                 | 400 mm                           |
| Ширина Протектор        | 80 mm                            |
| Ширина тела             | 80 mm                            |
| Твердость Протектор (A) | 92 Береговая A                   |
| Твердость Протектор (D) | 42 Береговая D                   |

## КРОНШТЕЙН

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Материал       | Чугун или кованный чугун, тяжелый |
| Форма Вилы     | Кронштейн сдвоенного Колесо       |
| Цвет           | Прозрачное Покрытие               |
| Диаметр купола | 235 mm                            |

## ФИТИНГ

|  |                        |
|--|------------------------|
| Тип фитинга                              | Прямоугольная пластина |
| Длина пластины                           | 270 mm                 |
| Ширина пластины                          | 250 mm                 |
| Длина отверстия пластины (максимальная)  | 210 mm                 |
| Ширина отверстия пластины (максимальная) | 230 mm                 |
| Диаметр отверстия пластины               | 17 mm                  |

# OMIKRON TWIN

9958FTP400P68

EAN 4031582317022  
Номер заказа 00801592



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

