

DURATECH HEAT

W00075X25-Ø8 HL26,5

EAN 4031582367355



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●○○

Шум руху ●●●○○

Атриація ●●●●●

Стійкість до корозії ●●●○○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту Duratech heat

Тип Колесо

Стандартний EN12530 — Катери пристроїв

Обвантажопідйомність 3 км/год 75 kg

Статичний Вантажопідйомність 150 kg

Діапазон температур (мінімальний) -40 °C

Діапазон температур (максимальний) 200 °C

КОЛЕСО

Матеріал тіла Термопластична синтетика, Термостійкість

Матеріал протектору Ідентичність з корпусом Колесо

Носіння Підшипник ковзання

Захист різьби Без різьби

Діаметр 75 mm

Протектор 25 mm

Діаметр отвору Вісь 8 mm

Довжина хаба 26,5 mm

DURATECH HEAT

W00075X25-Ø8 HL26,5

EAN 4031582367355



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

