LEVINA

5371PJP125P30-11 7001/6032

EAN 4031582351736



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	●●●○○
Rumore	●●●●○
Attrito	●●●○○
Resistenza alla corrosione	●●●●○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Levina
Tipo	Ruota girevole con blocco direzionale
Standard	EN12530 - Ruote per dispositivi
Portata a 3 km/h	100 kg
Elettricamente conduttivo	No
Inossidabile	No
Portata statica	200 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-10 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	40 °C
Altezza totale	161 mm
Larghezza complessiva	59 mm
Peso complessivo	0,57 kg

SUPPORTO

Materiale di costruzione	Poilammide
Forma della forcella	Sottile
Cuscinetto del supporto	Doppio giro di sfere
Colore	Grigio argento (RAL7001)
Disassamento	38 mm
Raggio di piroettamento	100,5 mm
Ingombro di piroettamento	201 mm
Diametro cuffia superiore	59 mm

RUOTA

Materiale del corpo	Polipropilene
Materiale del battistrada	Gomma termoplastica
Cuscinetto	Cuscinetti a sfere di precisione
Colore Ruota	Grigio argento (RAL7001)
Parafili	Con parafili
Diametro	125 mm
Larghezza battistrada	32 mm
Larghezza corpo	32 mm
Durezza del Battistrada (A)	87 Shore A

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Foro per vite
Diametro del foro	11 mm

Premio Universal Design

Club del progettista tedesco

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


LEVINA


5371PJP125P30-11 7001/6032


EAN 4031582351736

Numero d'ordine 00038132

Disegni del prodotto







Premio Universal Design

Club del progettista tedesco

© Copyright 2026 TENTE International GmbH