

# AGILA

2478YGO050P41

EAN 4031582356397



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento ●●●○○

Rumore ●●●○○

Attrito ●●●○○

Resistenza alla corrosione ●●●○○

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Nome del prodotto                   | Agila                           |
| Tipo                                | Ruota fissa                     |
| Standard                            | EN12530 - Ruote per dispositivi |
| Portata a 3 km/h                    | 50 kg                           |
| Elettricamente conduttivo           | ✓                               |
| Portata statica                     | 100 kg                          |
| Intervallo di temperatura (minimo)  | -20 °C                          |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 60 °C                           |
| Altezza totale                      | 69 mm                           |
| Peso complessivo                    | 0,104 kg                        |

## RUOTA

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Materiale del corpo         | Polipropilene, elettricamente conduttivo |
| Materiale del battistrada   | Gomma termoplastica, elettroconduttiva   |
| Cuscinetto                  | Cuscinetto piano                         |
| Parafili                    | Senza parafili                           |
| Diametro                    | 50 mm                                    |
| Larghezza battistrada       | 19 mm                                    |
| Durezza del Battistrada (A) | 87 Shore A                               |

## SUPPORTO

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Materiale            | Lamiera di acciaio, media |
| Forma della forcella | Largo                     |

## FISSAGGIO

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Tipo di fissaggio                | Piastra quadrata |
| Lunghezza della piastra          | 55 mm            |
| Larghezza della piastra          | 55 mm            |
| Lunghezza foro piastra (minima)  | 38,5 mm          |
| Lunghezza foro piastra (massima) | 44 mm            |
| Larghezza foro piastra (minima)  | 38,5 mm          |
| Larghezza foro piastra (massima) | 44 mm            |
| Diametro del foro della piastra  | 6,3 mm           |

# AGILA

2478YGO050P41

EAN 4031582356397



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DISEGNI TECNICI

