

LUMINA

A523PJ1050B10-11x20/10D38 9011/7042

EAN 4031582317343



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○
Slijtage	● ● ● ● ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ● ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Lumina
Type	Wielen met Lastafhankelijke rem
Draagvermogen bij 3 km/h	40 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch draagvermogen	80 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	61 mm
Totale breedte	55 mm
Totaal gewicht	0,11 kg

BEHUIZING

Materiaal van de behuizing	Polypropyleen
Vork Vorm	Dubbele Wiel Behuizing, gesloten, met koepel
Zwenklager	Kraagpen, draaiend
Kleur	Grafietzwart (RAL9011)
Offset	20 mm
Zwenk radius	52 mm
Draaicirkel	104 mm
Diameter koepel	38 mm

WIEL

Materiaal wielkern	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Thermoplastisch rubber
Lagering	Glijlager met Afstandsbus
As	Geklinkt
Loopvlak	Verkeersgrijs A (RAL7042)
Wielkleur	Grafietzwart (RAL9011)
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	50 mm
Breedte Loopvlak	8 mm
Diameter Asgat	0 mm
Naaflengte	0 mm
Breedte wielkern	8 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	87 Shore A

FITTING

Type bevestiging	Kraagpen met griping, met kraag
Diameter stift	11 mm
Lengte stift	20 mm

LUMINA

A523PJ1050B10-11x20/10D38 9011/7042

EAN 4031582317343

Bestelnummer 00071098

Producttekeningen



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

