

COMPACTA

1530PJO050P30

EAN 4031582425369



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

CHAPE

Matériau	Tôle d'acier, légère
Forme de la chape	Roulette jumelée, capotée avec dôme
Pivot	Simple rangée de billes
Déport	22 mm
Rayon d'encombrement	47 mm
Diamètre d'encombrement	94 mm

FIXATION

Type de fixation	Trou central
Diamètre du trou central	8 mm

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Compacta
Type de boîtier	Roulette pivotante
Norme	EN12528 - Roulettes d'ameublement
Capacité de charge à 3 km/h	23 kg
Capacité de charge statique	46 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	60 mm
Poids	0,082 kg

ROUE

Corps de roue	Polypropylène
Bandage	Caoutchouc thermoplastique
Roulement	Moyeu lisse
Axe	Riveté
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	50 mm
Largeur du bandage	23 mm
Dureté du bandage (A)	87 Shore A