


LINEA LIGHT

5925UOH065L51-10 KICK PEDAL

EAN 4031582403992



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●○○

Шум руху ●●●○○

Атритація ●●●○○

Стойкість до корозії ●●●●○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Linea light
Тип	Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса
Стандартний	EN12528 — Меблеві колісні опори
Обвантажопідйомність 3 км/год	50 kg
Статичний Вантажопідйомність	100 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-10 °C
Діапазон температур (максимальний)	40 °C
Загальна висота	68 mm
Загальна ширина	46 mm
Загальна вага	0,104 kg

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліамід
Матеріал протектору	Ідентичність з корпусом Колесо
Носіння	Підшипник ковзання
Захист різьби	3 різьбовим поручителем
Діаметр	65 mm
Протектор	13,9 mm

КРОНШТЕЙН

Матеріал	Поліамід
Вила Форма	Кронштейн подвійного Колесо
Поворотний вузол	Стрижень, обертання
Радіус повороту	67 mm
Поворотне з'єднання	134 mm
Діаметр ковпачка	23 mm

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Глухий отвір для з'єднання B10
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору	10 mm

Deutscher
Konstruktor
ClubНагорода
InterzumIF Дизайн
Award

LINEA LIGHT

5925UOH065L51-10 KICK PEDAL

EAN 4031582403992



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ



Deutscher
Konstruktor
Club



Нагорода
Interzum



IF Дизайн
Award