

AGILA CARE

2474XSP125R26-28S45 4XM8

EAN 4031582358070

Numéro de commande 00039158



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●○○

Attrition ●●●○○

Résistance à la corrosion ●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

| | |
|---------------------------------|--|
| Nom du produit | Agila care |
| Type | Roulette pivotante avec Blocage directionnel, total ou central |
| Standard | EN12530 - Roulettes de dispositifs |
| Capacité de charge à 3 km/h | 100 kg |
| Conducteur électrique | ✓ |
| Statique Capacité de charge | 200 kg |
| Plage de température (minimale) | -20 °C |
| Plage de température (maximale) | 60 °C |
| Hauteur | 163 mm |
| Poids global | 0,936 kg |

ROUE

| | |
|-----------------------|--|
| Matériau du corps | Polyamide, conducteur électrique |
| Bandage | Polyuréthane, Injecté, conducteur électrique |
| Roulement | Roulement à billes de précision |
| Pare-fils | Avec protège-filet |
| Diamètre | 125 mm |
| Largeur du Bandage | 32 mm |
| Dureté du Bandage (A) | 87 Shore A |

CHAPE

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Matériau | Tôle d'acier, moyenne |
| Forme Chape | Galbé |
| Pivot | Deux courses de balles |
| Déport | 41 mm |
| Rayon d'encombrement | 103,5 mm |
| Diamètre d'encombrement | 207 mm |

RACCORD

| | |
|-----------------|--|
| Type de raccord | Tige avec Trou de came pour barres profilées |
| Diamètre Œil | 28 mm |
| Longueur Œil | 96 mm |

AGILA CARE

2474XSP125R26-28S45 4XM8

EAN 4031582358070

Numéro de commande 00039158



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

