

ALPHA STAINLESS

8470UOD080P30-11

EAN 4031582377149



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●●○

Шум от движение ●●○○○

Привличане ●●●●●

Устойчив на корозия ●●●●●

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

| | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Име на продукта | Alpha stainless |
| Тип | Въртящ се Колело |
| Стандартен | EN12532 - Транспортно оборудване |
| Товароносимост при 4 км/ч | 150 kg |
| Неръждаемост | ✓ |
| Статичен Товароносимост | 300 kg |
| Температурен диапазон (минимален) | -25 °C |
| Температурен диапазон (максимален) | 80 °C |
| Обща височина | 108 mm |
| Общо тегло | 0,663 kg |

КОЛЕЛО

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Материал на тялото | Полиамид |
| Материал на реазбата | Идентично с тяло на Колело |
| Лагер | Ролков лагер, Неръждаемост |
| Ос | Завинтен с гайка |
| Диаметър | 80 mm |
| Ширина на Резба | 34 mm |
| Твърдост на Резба (D) | 75 Бръснач D |

ВИЛКА

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Материал | Неръждаемост стомана, тежка |
| Форма Вилица | Обхват |
| Въртящ се лагер | Две състезания с топка |
| Изместване | 44,5 mm |
| Радиус на завъртане | 84,5 mm |
| Интерференция при завъртане | 169 mm |

ПРИЛЯГАНЕ

| | |
|---------------------------|---------------|
| Тип на фитинга | Отвор за болт |
| Диаметър на отворите Болт | 11 mm |

ALPHA STAINLESS

8470UOD080P30-11

EAN 4031582377149



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

8470UOD080P30-Φ11

