

## LINEA SAFETY

592DUAP075L51-10 7001/7015

EAN 4031582378269



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Продуктивність рулону | ● ● ● ● ● |
| Шум руху              | ● ● ● ● ● |
| Атритація             | ● ● ● ● ● |
| Стійкість до корозії  | ● ● ● ● ● |

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Назва продукту                     | Linea safety                     |
| Тип                                | Система автоматичного блокування |
| Стандартний                        | EN12528 — Меблеві колісні опори  |
| ОбВантажопідйомність 3 км/год      | 100 kg                           |
| Електропровідність                 | Ni                               |
| Нержавіюча сталь                   | Ni                               |
| Статичний Вантажопідйомність       | 200 kg                           |
| Діапазон температур (мінімальний)  | -20 °C                           |
| Діапазон температур (максимальний) | 60 °C                            |
| Загальна висота                    | 75,5 mm                          |
| Загальна ширина                    | 55 mm                            |
| Загальна вага                      | 0,19 kg                          |

## КРОНШТЕЙН

|                     |                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| Матеріал корпусу    | Поліамід                                                     |
| Вила Форма          | Кронштейн подвійного Колесо                                  |
| Поворотний вузол    | Стрижень, обертання                                          |
| Колір               | Срібно-сірий (RAL7001)                                       |
| Офсет (Зсув)        | 23 mm                                                        |
| Радіус повороту     | 65 mm                                                        |
| Поворотне з'єднання | 130 mm                                                       |
| Діаметр ковпачка    | 30 mm                                                        |
| Підказка            | Примус до вивільнення 23 Н та довжина пружинного удару 8 мм. |

## КОЛЕСО

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Матеріал тіла           | Поліамід                        |
| Матеріал протектору     | Поліуретан, Інжекційний         |
| Носіння                 | Прецизійний кульковий підшипник |
| Колір Протектор         | Срібно-сірий (RAL7015)          |
| Колір Колесо            | Срібно-сірий (RAL7015)          |
| Захист різьби           | 3 різьбовим поручителем         |
| Діаметр                 | 75 mm                           |
| Протектор               | 15 mm                           |
| Діаметр отвору Вісь     | 0 mm                            |
| Довжина хаба            | 0 mm                            |
| Ширина тіла             | 15 mm                           |
| Твердість Протектор (A) | 92 Прибережна A                 |

## ВСТАНОВЛЕННЯ

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Тип налаштування                   | Глухий отвір для з'єднання B10 |
| Діаметр Болт отвору Діаметр отвору | 10 mm                          |

Deutscher  
Konstruktor  
ClubHaropoda  
InterzumIF  
Дизайн  
Award

# LINEA SAFETY

592DUAP075L51-10 7001/7015


EAN 4031582378269

Номер замовлення 00771095

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Deutscher  
Konstruktor  
Club



Нагорода  
Interzum



IF  
Дизайн  
Award