

# AGILA STAINLESS

7478PJC100P50

EAN 4031582349801  
Broj porudžbine 00037305



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ●●●○○

Buka u pokretu ●●●●○

Ishrana ●●●○○

otpornost na rdju ●●●●●

## OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Agila stainless
Tip	Fiksni Tocak
Standard	EN12530 - Kastori uređaja
Nosivost na 3 km/h	100 kg
nerdjajuci	✓
Statički Nosivost	200 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	60 °C
Sveukupna visina	135 mm
Ukupna širina	60 mm
Ukupna težina	0,513 kg

## TOCAK

Materijal za telo	polipropilen
materijal omotaca	Termoplastična guma
Nošenje	precizini kuglicni lezaj, nerdjajuci
Boja Tocak	Srebrna siva (RAL7001)
stitnici omotaca	Sa threadguard
Prečnik	100 mm
Širina omotac	32 mm
Širina tela	32 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	87 Šora A

## KUCISTE

Materijal	nerdjajuci čelik, medijum
oblik viljuska	siroko
Boja	nerdjajuci čelik
Prečnik kupole	60 mm

## PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Pravougaona ploča
Dužina ploče	77 mm
Širina ploče	67 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)	46,5 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)	51,5 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)	56 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	61,5 mm
Prečnik otvora ploče	8,5 mm
Savet	90° izvan staze.

# AGILA STAINLESS

7478PJC100P50

EAN 4031582349801  
Broj porudžbine 00037305



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNIČKI CRTEŽI

