INFORMACIJE O PROIZVODU

# AGILA CARE

## 2476YGO100R36-32S30 4xM6

EAN 4031582342260



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

### PERFORMANSE

| | |
|---|---|
| Performanse kotrljanja | ● ● ● ○ ○ |
| Buka u pokretu | ● ● ● ○ ○ |
| Ishrana | ● ● ● ○ ○ |
| otpornost na rdju | ● ● ● ○ ○ |

### OSNOVNI ATRIBUTI

| | |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Agila care |
| Tip | Okreni Tocak sa centralnim , potpuna kocnica |
| Standard | EN12530 - Kastori uređaja |
| Nosivost na 3 km/h | 80 kg |
| Električni provod | yes |
| nerdjajuci | no |
| Statički Nosivost | 160 kg |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -20 °C |
| Opseg temperature (maksimalni) | 60 °C |
| Sveukupna visina | 138 mm |
| Ukupna težina | 0.84 kg |

### KUCISTE

| | |
|---|---|
| Materijal kućišta | Čelični list, srednji |
| oblik viljuska | siroko |
| okretni lezaj | Dve lopte |
| Boja | plavo cinkovano |
| ofset | 38 mm |
| okretni radijus | 88 mm |
| Otpor okretanju | 176 mm |

### TOCAK

| | |
|---|---|
| Materijal za telo | polipropilen, električni provodnik |
| materijal omotaca | Termoplastična guma, električna provodljivost |
| Nošenje | klizni lezaj |
| stitnici omotaca | Bez stražara |
| Prečnik | 100 mm |
| Širina omotac | 32 mm |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 87 Šora A |

### PRILAGOĐAVANJE

| | |
|---|---|
| Tip uklapanja | stablo sa bregasta rupa za trake profila, kratka Verzija |
| Prečnik sraf | 32 mm |
| Dužina sraf | 51 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# AGILA CARE

2476YGO100R36-32S30 4xM6

EAN 4031582342260

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

**Crteži proizvoda**



© Copyright 2026 TENTE International GmbH