

NOVATECH

ЕТУ080x25-Ø25 HL12

EAN 4031582419054



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ● ● ● ● ○

Шум движения ● ● ● ○ ○

Исчезновение ● ● ● ● ○

Устойчивость к коррозии ● ● ● ○ ○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта Novatech

Тип Колесо

Грузоподъемность при 3 км/ч 160 kg

Электропроводящий Нет

Нержавеющая сталь Нет

Грузоподъемность статическая 320 kg

Диапазон температур
(минимальный) -20 °CДиапазон температур
(максимальный) 60 °C

Общий вес 0,38 kg

КОЛЕСО

Материал корпуса Сталь, железо

Материал протектора Полиуретан, Литой

Подшипник Прецизионный шариковый
подшипник (RS/2RS)

Диаметр 80 mm

Ширина Протектор 25 mm

Диаметр отверстия Ось 25 mm

Длина хаба 12 mm

Твердость Протектор (A) 92 Береговая A

