

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-120-F-NYN-CAL

EAN 4031582413267



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye	○ ○ ○ ○ ○
Mozgás zajkibocsátása	○ ○ ○ ○ ○
Kopás	○ ○ ○ ○ ○
Korrozióálló képesség	○ ○ ○ ○ ○

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Footmaster
Ház típusa	Forgóvillás görgő
Teherbírás 3 km/h-nál	1000 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	1000 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-10 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	90 °C
Összsúly	1,8 kg
Teljes szélesség	100 mm

## VÁZ

Szín	Fehér
Ellensúlyoz	52 mm
Körbeforgás	178 mm
Kupola átmérője	100 mm

## KERÉK

Csapágy	Tűgörgős csapágy,tömített
Kerék színe	Fekete
Átmérő	75 mm
Futófelület szélessége	30,5 mm
Test szélessége	30,5 mm

## SZERELVÉNY

Talplemez hossza	95 mm
Talplemez szélessége	95 mm
Lemezfurat hossza (maximális)	70 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)	70 mm
Tengely furat átmérője	11 mm

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-120-F-NYN-CAL

EAN 4031582413267

Rendelési szám 00062072  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

