

# AGILA STAINLESS

7470PJO050P40

EAN 4031582350968



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ● ○ |
| Usure                     | ● ● ● ○ ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ● |

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Nom du produit                  | Agila stainless                 |
| Type                            | Roulette pivotante              |
| Norme                           | EN12530 - Roulettes d'appareils |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 40 kg                           |
| Conducteur d'électricité        | Non                             |
| Inoxydable                      | Oui                             |
| Capacité de charge statique     | 80 kg                           |
| Plage de température (minimale) | -20 °C                          |
| Plage de température (maximale) | 60 °C                           |
| Hauteur                         | 69 mm                           |
| Largeur totale                  | 43 mm                           |
| Poids                           | 0,18 kg                         |

## CHAPE

|                         |                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------|
| Matériau de la chape    | Acier Inoxydable (roulettes de collectivité) |
| Forme de la chape       | Galbée                                       |
| Pivot                   | Double rangée de billes,                     |
| Couleur de la chape     | Acier Inoxydable                             |
| Déport                  | 24 mm                                        |
| Rayon d'encombrement    | 49 mm                                        |
| Diamètre d'encombrement | 98 mm                                        |
| Diamètre du dôme        | 41 mm                                        |

## ROUE

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Corps de roue            | Polypropylène              |
| Bandage                  | Caoutchouc thermoplastique |
| Roulement                | Moyeu lisse                |
| Couleur de la roue       | Gris argenté (RAL7001)     |
| Pare-fils                | Sans pare-fils             |
| Diamètre                 | 50 mm                      |
| Largeur du bandage       | 19 mm                      |
| Largeur du corps de roue | 19 mm                      |
| Dureté du bandage (A)    | 87 Shore A                 |

## FIXATION

|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| Type de fixation                           | Platine carrée |
| Longueur de la platine                     | 60 mm          |
| Largeur de la platine                      | 60 mm          |
| Longueur des trous de la platine (minimum) | 38 mm          |
| Longueur des trous de la platine (maximum) | 48 mm          |
| Largeur des trous de la platine (minimum)  | 38 mm          |
| Largeur des trous de la platine (maximum)  | 48 mm          |
| Diamètre des trous de la platine           | 6,3 mm         |

# AGILA STAINLESS

7470PJO050P40

EAN 4031582350968

Numéro de commande 00036673  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

