

NOVATECH

ITB125X50-Ø17 H7

EAN 4031582397888

Numéro de commande 00861396



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

ROUE

Matériau du corps	Aluminium
Bandage	Polyuréthane, Coulé
Roulement	Alésage avec Clavetage
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	125 mm
Largeur du Bandage	50 mm
Diamètre du trou de l'Axe	17 mm
Longueur de moyeu	54 mm
Dureté du Bandage (D)	42 Shore D

PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Novatech
Type	Roue
Standard	EN12532 - Équipement de transport
Capacité de charge à 4 km/h	500 kg
Capacité de charge à 6 km/h	400 kg
Statique Capacité de charge	1000 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids global	0,795 kg

NOVATECH

ITB125X50-Ø17 H7

EAN 4031582397888

Numéro de commande 00861396



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

