

KAPPA LOAD

9658FTP300P64

EAN 4031582316346



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Gördülési ellenállás teljesítménye | ● ● ● ● ● ○ |
| Mozgás zajkibocsátása | ● ● ● ● ○ ○ |
| Kopás | ● ● ● ● ● ○ |
| Korrozióálló képesség | ● ● ● ● ○ ○ |

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Termék neve | Kappa load |
| Ház típusa | Fixvillás görgő |
| Standard | EN12533 - Nehézipari görgők |
| Teherbírás 4 km/h-nál | 2400 kg |
| Teherbírás 6 km/h-nál | 2000 kg |
| Elektromosan vezető | Nem |
| Rozsdamentes | Nem |
| Statikus teherbírás | 4800 kg |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 60 °C |
| Összsúly | 17,23 kg |

VÁZ

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| A ház anyaga | Öntött-vagy kovácsoltvas, nehéz |
| Villa alakja | Széles, Megerősített |
| Lubrication nipple | 1 |

KERÉK

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Felépítmény anyaga | Öntöttvas |
| Futófelület anyaga | Öntött poliuretán |
| Csapágy | Precíziós golyóscsapágy |
| Tengely | Csavar anyával |
| Szálvédők | Futófelület védelemmel |
| Átmérő | 300 mm |
| Futófelület szélessége | 80 mm |
| A futófelület keménysége (A) | 92 Shore A |

SZERELVÉNY

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Szerelvény típusa | Téglalap alakú talplemez |
| Talplemez hossza | 175 mm |
| Talplemez szélessége | 140 mm |
| Lemezfurat hossza (maximális) | 140 mm |
| Lemezfurat szélessége (maximális) | 105 mm |
| Tengely furat átmérője | 15 mm |

KAPPA LOAD

9658FTP300P64

EAN 4031582316346

Rendelési szám 00801481
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

