

KAPPA LOAD

9658FTP300P64

EAN 4031582316346



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye	● ● ● ● ● ○
Mozgás zajkibocsátása	● ● ● ● ○ ○
Kopás	● ● ● ● ● ○
Korrozióálló képesség	● ● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Kappa load
Ház típusa	Fixvillás görgő
Standard	EN12533 - Nehézipari görgők
Teherbírás 4 km/h-nál	2400 kg
Teherbírás 6 km/h-nál	2000 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	4800 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	17,23 kg

VÁZ

A ház anyaga	Öntött-vagy kovácsoltvas, nehéz
Villa alakja	Széles, Megerősített
Lubrication nipple	1

KERÉK

Felépítmény anyaga	Öntöttvas
Futófelület anyaga	Öntött poliuretán
Csapágó	Precíziós golyóscsapágó
Tengely	Csavar anyával
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	300 mm
Futófelület szélessége	80 mm
A futófelület keménysége (A)	92 Shore A

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Téglalap alakú talplemez
Talplemez hossza	175 mm
Talplemez szélessége	140 mm
Lemezfurat hossza (maximális)	140 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)	105 mm
Tengely furat átmérője	15 mm

KAPPA LOAD

9658FTP300P64

EAN 4031582316346

Rendelési szám 00801481

Termékrajzok



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

