

# LINEA

5940UAC125R05-22 RAL9002

EAN 4031582352719



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 성능

|        |             |
|--------|-------------|
| 롤 성능   | ● ● ● ● ● ● |
| 움직임 소음 | ● ● ● ○ ○   |
| 감원     | ● ● ● ● ○   |
| 부식방지   | ● ● ● ● ○   |

## 핵심 속성

|                |                  |
|----------------|------------------|
| 제품명            | Linea            |
| 하우징 유형         | 회전 캐스터           |
| 표준             | EN12530 - 장치 캐스터 |
| 3km/h에서의 적재 용량 | 130 kg           |
| 적재 용량 정적       | 260 kg           |
| 온도 범위(최소)      | -20 °C           |
| 온도 범위(최대)      | 80 °C            |
| 총높이            | 145 mm           |
| 전체 너비          | 82 mm            |
| 전체 체중          | 0.96 kg          |

## 휠

|            |                 |
|------------|-----------------|
| 차체 재질      | 폴리아미드           |
| 트레드 재질     | 폴리우레탄, 주입       |
| 베어링        | 정밀 볼 베어링, 스테인리스 |
| 스레드 가드     | 스레드가드 포함        |
| 직경         | 125 mm          |
| 트레드 폭      | 20 mm           |
| 트레드의 경도(A) | 92 Shore A      |

## 하우징

|         |          |
|---------|----------|
| 재료      | 폴리아미드    |
| Fork 외형 | 트윈 휠 하우징 |
| 스위블 베어링 | 정밀 볼 베어링 |
| 오프셋     | 40 mm    |
| 회전 반경   | 109 mm   |
| 회전 간섭   | 218 mm   |
| 돔 직경    | 52 mm    |
| 스테인리스   | ✓        |

## 피팅

|       |           |
|-------|-----------|
| 피팅 유형 | 고체 스템, 원형 |
| 볼트 직경 | 22 mm     |
| 볼트 길이 | 40 mm     |



도이처  
디자이너 클럽



Interzum  
어워드



IF 디자인  
어워드

# LINEA


5940UAC125R05-22 RAL9002

EAN 4031582352719



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 기술 도면



도이처  
디자이너 클럽



Interzum  
어워드



IF 디자인  
어워드