

NOVATECH

ETP060X20-Ø20 HL12

EAN 4031582419030



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ● ● ● ● ○

Шум от движение ● ● ● ○ ○

Привличане ● ● ● ● ○

Устойчив на корозия ● ● ● ○ ○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта Novatech

Тип корпус Колело

Товароносимост при 3 км/ч 100 kg

Статичен Товароносимост 200 kg

Температурен диапазон (минимален) -20 °C

Температурен диапазон (максимален) 60 °C

Общо тегло 0,14 kg

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Стомана, желязо
Материал на резбата	Полиуретан, Пресовано
Лагер	Прецизен сачмен лагер
Предпазители за резби	С предпазно устройство за резба
Диаметър	60 mm
Ширина на Резба	20 mm
Диаметър на отворите Ос	20 mm
Дължина на центъра	12 mm
Твърдост на Резба (A)	92 Бръснач A

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

