

PLATE

P10-40x17 / 8

EAN 4031582320114



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

BEVESTIGING

Type bevestiging	Stift met U-vormige plaat
Lengte plaat	40 mm
Breedte plaat	17 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)	32 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)	32 mm
Diameter bevestigingsgat	4 mm

PRESTATIES

Corrosieweerstand ● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Montageplaat
Type	Accessoire
Draagvermogen bij 3 km/u	40 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch Draagvermogen	80 kg
Totale hoogte	8 mm
Totaal gewicht	0,04 kg