

MAXTECH

UAR200X50-Ø20 HL58 RED

EAN 4031582419320



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●○○

Шум от движение ●●●○○

Привличане ●●●●○

Устойчив на корозия ●●●○○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Maxtech
Тип	Колело
Стандартен	EN12532 - Транспортно оборудване
Товароносимост при 4 км/ч	500 kg
Статичен Товароносимост	1000 kg
Температурен диапазон (минимален)	-40 °C
Температурен диапазон (максимален)	80 °C
Общо тегло	1,035 kg

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полиамид
Материал на реазбата	Полиуретан, екструдирано
Лагер	Ролков лагер
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	200 mm
Ширина на Резба	50 mm
Диаметър на отворите Ос	20 mm
Дължина на центъра	58 mm
Твърдост на Резба (D)	40 бряг D

MAXTECH

UAR200X50-Ø20 HL58 RED

EAN 4031582419320



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

