

COMPACTA

1430PJ032P60-38X32

EAN 4031582415063



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost	● ● ● ● ○
Opotřebení	● ● ● ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Compacta
Typ	Otočné Kolečko
Norma	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	70 kg
Statická Nosnost	140 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	42,5 mm
Stavební výška	26 mm
Celková hmotnost	0,046 kg

KOLO

Materiál středu	Polyprpylen
Materiál běhounu	Termoplastická pryž
Ložisko	Ložisko s distanční trubičkou
Osa kola	Ozubené
Barva Kola	Stříbrně šedá (RAL7001)
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	32 mm
Šířka Běhoun	15 mm
Šířka středu kola	15 mm
Tvrdost Běhoun (A)	87 Obuv A

UCHYCENÍ

Materiál	Ocelový plech, lehký
Tvar Vidlice	Široký
Otočné ložisko	Jeden Kuličková dráha
Barva vidlice	Pasivováno modrou
Vyosení	11 mm
Poloměr otáčení	27 mm
Průměr otáčení	54 mm
Poloměr otáčení	26,5 mm
Průměr závitu	0 mm

MONTÁŽ

Typ uchycení	Obdélníková destička
Délka plotny	38 mm
Šířka plotny	32 mm
Délka otvoru plotny (maximální)	24 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)	30 mm
Průměr otvoru plotny	4,2 mm
Délka Přírubový čep	15 mm

COMPACTA

1430PJI032P60-38X32

EAN 4031582415063



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

