

ELASTECH

UER125x40-Ø15

EAN 4031582337952



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

RUOTA

Materiale del corpo	Poilammide
Materiale del battistrada	Gomma elastica, nera, vulcanizzata
Cuscinetto	Cuscinetto a rulli
Parafili	Senza parafili
Diametro	125 mm
Larghezza battistrada	40 mm
Asse diametro del foro	15 mm
Lunghezza mozzo	58 mm

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ○ ○
Rumore	● ● ● ● ●
Attrito	● ● ● ○ ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Elastech
Tipo	Ruota
Standard	EN12532 - Attrezzature di trasporto
Portata a 4 km/h	250 kg
Elettricamente conduttivo	No
Inossidabile	No
Portata statica	500 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	80 °C
Peso complessivo	0,43 kg

ELASTECH

UER125x40-Ø15

EAN 4031582337952



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Disegni del prodotto

