

## STYLEA

5925UAP075S70 10X15 RAL9002 TFR

EAN 4031582394528



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●○○
损耗	●●●○○
耐腐蚀性	●●●●○

## 核心属性

产品名称	Stylea
外壳类型	带刹的旋转脚轮
标准	EN12528 - 家具脚轮
3 km/h的载重	80 kg
静态载重	160 kg
温度范围 (最低)	-10 ° C
温度范围 (最大)	40 ° C
总高	82 mm
总宽度	54 mm

## 轮子

轮体材料	聚酰胺
胎面材料	聚氨酯, 注塑
轴承	精密滚珠轴承
轴	铆钉
侧盖	带螺纹防护装置
直径	75 mm
胎面宽度	15 mm

## 支架

材料	聚酰胺
支架形状	双轮子支架
旋转轴承	阀杆旋转
偏移量	23 mm
旋转半径	81 mm
转向干涉	162 mm
圆顶直径	30 mm
螺纹直径	10 mm

## 固定件

固定件类型	六角颈螺纹阀杆, 上衣
阀杆长度	15 mm

产品信息

# STYLEA

5925UAP075S70 10X15 RAL9002 TFR

EAN 4031582394528



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

---

