

COMPACTA

2198UOI025P60-40x17

EAN 4031582300284



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○
Slijtage	● ● ● ● ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ● ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Compacta
Type	Bokwiel
Standaard	EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/h	25 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch draagvermogen	50 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-25 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totale hoogte	28 mm
Totale breedte	20 mm
Totaal gewicht	0,02 kg

BEHUIZING

Materiaal van de behuizing	Staalplaat, medium
Vork Vorm	Vierkant
Kleur	Blauw gepassiveerd
Diameter koepel	20 mm

WIEL

Materiaal wielkern	Polyamide
Materiaal loopvlak	Identiek aan Wiel
Lagering	Glijlager met Afstandsbuis
As	Geklinkt
Wielkleur	Grafietzwart (RAL9011)
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbescermer
Diameter	25 mm
Breedte Loopvlak	13 mm
Breedte wielkern	13 mm
Hardheid van het Loopvlak (D)	75 Shore D

FITTING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	40 mm
Breedte plaat	17 mm
Lengte plaatgat (maximaal)	30 mm
Breedte plaatgat (maximaal)	30 mm
Diameter plaatgat	4,5 mm

COMPACTA

2198UOI025P60-40x17

EAN 4031582300284

Bestelnummer 00021131

Producttekeningen



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

