

BASETECH

POR160X40-Ø15 HL58 WHITE TFR

EAN 4031582390575



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

ARO

Material del cuerpo	Polipropileno
Material de la banda de rodadura	Idéntico con cuerpo de Aro
Cojinete	Rodamiento de rodillos
Protectores de hilo	Sin protector de roscas
Diámetro	160 mm
Ancho de Banda de rodadura	40 mm
Diámetro del agujero del Eje	15 mm
Longitud del cubo	58 mm
Dureza de la Banda de rodadura (D)	69 Shore D

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ●
Resistencia a la corrosión	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Basetech
Tipo	Aro
Estándar	EN12532 - Material de transporte
Capacidad de carga a 4 km/h	300 kg
Capacidad de carga estática	600 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-20 °C
Rango de temperatura (máximo)	60 °C
Peso total	0,32 kg

BASETECH

POR160X40-Ø15 HL58 WHITE TFR

EAN 4031582390575



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS

