

NOVATECH

FTP 100x40-Ø15 HL40

EAN 4031582329360



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ


Performanța rolei	● ● ● ● ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Atriție	● ● ● ● ○
Rezistență la coroziune	● ● ● ○ ○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Novatech
Tip	Roată
Standard	EN12533 - Role rezistente
Capacitate de încărcare la 4 km/h	420 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h	350 kg
Conductiv electric	Nu
Inoxidabil	Nu
Capacitate de încărcare statică	700 kg
Interval de temperatură (minim)	-10 °C
Interval de temperatură (maxim)	60 °C
Greutate totală	0,94 kg

ROATĂ


Material pentru corp	Fontă
Material al benzii de rulare	Poliuretan, Turnată
Lagăr	Rulment cu bile de precizie
Roată	Galben miere (RAL1005)
Protecție pentru filet	Cu protecție pentru filet
Diametru	100 mm
Benză de rulare	40 mm
Diametrul găurii Axă	15 mm
Lungime butuc	40 mm
Lățimea corpului	40 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	92 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)	42 malul D
Tip rulment	6002
Potrivit pentru	linde_jungh_mic



NOVATECH

FTP 100x40-Ø15 H140

EAN 4031582389300



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.