

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-150-F-MCN

EAN 4031582413281



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	○ ○ ○ ○ ○
움직임 소음	○ ○ ○ ○ ○
내마모성	○ ○ ○ ○ ○
부식방지	○ ○ ○ ○ ○

핵심 속성

제품명	Footmaster
하우징 유형	회전 캐스터
3km/h에서의 적재 용량	1500 kg
전기 전도성	아니요
스테인리스	아니요
정지 중 하중용량	1500 kg
온도 범위(최소)	-10 °C
온도 범위(최대)	90 °C
총높이	132 mm
전체 너비	116 mm
전체 체중	3.2 kg

하우징

색상	화이트
오프셋	69 mm
회전 반경	117 mm
회전 간섭	234 mm
돔 직경	116 mm

휠

베어링	롤러 베어링 , 댐핑됨
휠 색상	블루
직경	90 mm
트레드 폭	56 mm
차체 너비	56 mm

피팅

플레이트 길이	100 mm
플레이트 너비	100 mm
플레이트 홀 길이(최대)	70 mm
플레이트 구멍 너비(최대)	70 mm
플레이트 구멍 직경	13 mm

FOOT MASTER GD-150-F-MCN

