

DURATECH

TOP 080X60-Ø20 HL60

EAN 4031582365436

Numero d'ordine 00860864



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

RUOTA

| | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Materiale del corpo | Poliammide, pesante |
| Materiale del battistrada | Identico al nucleo |
| Cuscinetto | Cuscinetti a sfere di precisione |
| Colore Ruota | Bianco naturale |
| Parafili | Senza parafili |
| Diametro | 80 mm |
| Larghezza battistrada | 60 mm |
| Asse diametro del foro | 20 mm |
| Lunghezza mozzo | 60 mm |
| Larghezza corpo | 60 mm |
| Durezza del Battistrada (D) | 75 Shore D |
| Tipo di cuscinetto | 6204 |

PRESTAZIONI

| | |
|----------------------------|-----------|
| Prestazioni di rotolamento | ● ● ● ● ● |
| Rumore | ● ● ○ ○ ○ |
| Attrito | ● ● ● ● ● |
| Resistenza alla corrosione | ● ● ● ○ ○ |

ATTRIBUTI PRINCIPALI

| | |
|-------------------------------------|--|
| Nome del prodotto | Duratech |
| Tipo | Ruota |
| Standard | EN12533 - Ruote per applicazioni pesanti |
| Portata a 4 km/h | 600 kg |
| Portata a 6 km/h | 500 kg |
| Portata statica | 1000 kg |
| Intervallo di temperatura (minimo) | -40 °C |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 80 °C |
| Peso complessivo | 0,435 kg |

DURATECH

TOP 080X60-Ø20 HL60

EAN 4031582365436
Numero d'ordine 00860864



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

